


Osová sada EAMM-A-S62-60H-G2

Číslo dílu: 1456654

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	84.5 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	34.8 kg.mm ²
Přenositelný krouticí moment	21 Nm
Hmotnost výrobku	1100 g
Kód rozhraní ovladače	S62
Kód rozhraní motoru In	60H
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS