

Přísavka
VAS-10-M5-PUR-B
Číslo dílu: 1469698

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Výškové vyrovnaní přísavky	1.1 mm
Jmenovitá světlost	2 mm
Průměr přísavky	10 mm
Objem přísavky	0.12 cm ³
Poloha připojení	nahoře
Montážní poloha	libovoln.
Tvar přísavky	kulatý tvar, plochý
Provozní tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Jmenovitý provozní tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Provozní médium	atmosférický vzduch v návaznosti na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
PPřidrzná síla při jmenovitém provozním tlaku	4 N
Hmotnost výrobku	4 g
Způsob upevnění	prostřednictvím připojení pro podtlak
Připojení podtlaku (vakua)	M5
Barva	modrá
Tvrdost Shore	60 +/- 5
Materiál závitového čepu	mosaz
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál přísavky	PUR