

Přičítací počítadlo PZA-A-B

Číslo dílu: 14992

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	mechanický sekvenční čítač s pneumatickým pohonem
Způsob návratu do základní polohy	Ruční tlačítko nebo pneumatický signál
Zobrazení	6 míst
Vypínací tlak pohonu	$0,2 \pm 0,1$ baru
Vypínací tlak pro návrt do zákl. pol.	$0,15 \pm 0,1$ baru
Aktivační tlak pohonu	$0,6 \pm 0,2$ baru
Aktivační tlak nulování	$0,6 \pm 0,2$ baru
Provozní tlak	2 bar...8 bar
Minimální vypínací tlak	2 bar
Minimální doba trvání impulzu, pohon	10 ms
Minimální doba trvání impulzu, návrat do zákl. pol.	180 ms
Minimální doba trvání přestávky pohonu	15 ms
Minimální délka přestávky, návrat do zákl. stavu	50 ms
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	155 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M5
Materiál tělesa	ABS