

Vodící jednotka FENG-32-400-KF

Číslo dílu: 150290

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Zdvih	400 mm
Montážní poloha	libovoln.
Vedení	vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
Konstrukce	vedení
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Max. síla F_y	750 N
Max. síla F_y , statická	1020 N
Max. síla F_z	750 N
Max. statická síla F_z na čelistech	1020 N
Max. moment M_x	28 Nm
Max. moment M_x statický	38 Nm
Max. moment M_y	34 Nm
Max. moment M_y , statický	46 Nm
Max. moment M_z	34 Nm
Max. moment M_z , statický	46 Nm
Posuvová síla	15 N
Hmotnost výrobku	2250 g
Způsob upevnění	s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál vodícího prvku	zušlechťená ocel
Materiál tělesa	tvárný slitina hliníku, eloxováno
Materiál pohybové desky	tvárný slitina hliníku, eloxováno