


Vestavné válce EGZ-6-15

Číslo dílu: 15035

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	15 mm
Průměr pístu	6 mm
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	bez
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	2 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m ³ , podle ISO 8573-1:2010 [-::2]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Dotahovací moment upevnění pohonu	8 Nm
Teoretická síla při 6 barech	14 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	13.9 N
Způsob upevnění	s vnějším závitem kontramaticí volitelně:
Pneumatické připojení	M3
Materiál víka	POM
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	mosaz poniklováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel