


Přibližovací čidlo SIEN-M5B-PS-S-L

Číslo dílu: 150371

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Odpovídá normám	EN 60947-5-2
Certifikát	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Jmenovitá spínací vzdálenost	0,8 mm
Okolní teplota	-25 °C...70 °C
Opakovatelná přesnost při konstantních podmínkách	0,01 mm
Spínací výstup	PNP
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Max. frekvence spínání	5000 Hz
Max. výstupní proud	200 mA
Odolnost zkratu	pulsní
Rozsah provozního napětí, DC	10 V...30 V
Ochrana proti přepólování	pro všechny elektrické přípojky
Elektrické připojení	3 piny M8x1 konektor
Velikost	M5x0,5
Způsob upevnění	kontramaticí
Utahovací moment	1,5 Nm
Způsob montáže	závazný
Hmotnost výrobku	4,3 g
Materiál tělesa	PA silně legovaná nerezová ocel
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-5 °C...70 °C
Stupeň krytí	IP67
Odolnost nárazům napětí	1 kV
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3

Parametr	Hodnota
Výběr čidla, dodatečná informace	s normální spínací vzdáleností
Elektrický výstup	PNP
Výběr provedení čidla	standard