

Vestavné válce EGZ-10-15

Číslo dílu: 15038

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	15 mm
Průměr pístu	10 mm
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	bez
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	2 bar...8 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m ³ , podle ISO 8573-1:2010 [:::2]
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Dotahovací moment upevnění pohonu	20 Nm
Teoretická síla při 6 barech	42 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	42 N
Způsob upevnění	s vnějším závitem kontramaticí volitelně:
Pneumatické připojení	M5
Materiál víka	POM
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	mosaz poniklováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel