


Upínací modul EV-12-3

Číslo dílu: 150681

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	3 mm
Upínací plocha	Ø 12
Montážní poloha	libovoln.
Princip činnosti	jednočinn.
Provozní tlak	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	11 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Pneumatické připojení	M3
Materiál tělesa	tlakový odlitek z hliníku
Materiál membrány	TPE-U(PU)