

Škrticí ventil GRO-1/8-B

Číslo dílu: 151216

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce škrcení
Připojení pneumatiky 1	G1/8
Pneumatické připojení 2	G 1/8
Nastavovací prvek	rýhovaný šroub
Způsob upevnění	montáž do panelu s průchozí dírou volitelně:
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení	210 l/min
Provozní tlak	0 bar...10 bar
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku
Ochrana proti výbuchu	dbejte na upozornění v osvědčení zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Jmenovitá světlost	3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	31 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	silně legovaná ocel
Materiál matice	tvárná slitina hliníku
Materiál dutinky	POM