


Přibližovací čidlo SMEO-4U-S-LED-24 B

Číslo dílu: 151526

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Tvar	kulatý
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Princip měření	magnetické jazýčkové relé
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Opakovatelná přesnost	0.2 mm
Spínací výstup	kontaktní bipolární
Funkce spínacího prvku	spínací kontakt
Čas sepnutí	0.5 ms
Vypínací čas	0.03 ms
Max. frekvence spínání	800 Hz
Max. výstupní proud	500 mA
Max. spínaný výkon DC	10 W
Indukční ochranné zapojení	přízpůsobeno cívkám MZ, MY, ME
Odolnost zkratu	ne
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...27 V
Zbytkové zvlnění	10 %
Ochrana proti přepólování	ne
Elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace zarážkou aretace šroubem nelze otáčet
Elektrické připojení 1, kompatibilní způsob upevnění	kompatibilní s aretací západkou kompatibilní s aretací otočným šroubem
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	6 g
Materiál tělesa	PET

Parametr	Hodnota
Indikace stavu sepnutí	žlutá LED
Stupeň krytí	IP67
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L