

Jednosměrný škrticí ventil GRLA-1/4-NPT-B

Číslo dílu: 151547

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce jednosměrného škrticího ventilu na odvětrání
Připojení pneumatiky 1	Vnitřní závit 1/4 NPT
Pneumatické připojení 2	vnější závit 1/4 NPT
Nastavovací prvek	šroub
Způsob upevnění	lze našroubovat
Normální jmenovitý průtok ve směru škrčení	610 l/min
Normální jmenovitý průtok ve zpětném směru	450 l/min...820 l/min
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	0,3 bar...10 bar
Normální průtok ve směru škrčení 6 -> 0 barů	1200 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	-10 °C...60 °C
Jmenovitá světlost	6 mm
Max. utahovací moment	11 Nm
Materiál závitového čepu	tvárná slitina hliníku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál seřizovacího šroubu	mosaz
Materiál kyvného připojení	tlakový odlitek ze zinku