



válec se svorníky DNG-6"-4"-PPV-A

č. dílu: 151651

FESTO

Vychází z ISO 15552, NF E 49 003.1 a UNI 10 290, pro bezdotykové snímání koncových poloh, s nastavitelným tlumením v obou koncových polohách.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	4 "
průměr pístu	6 "
závit na pístnici	UNF1 1/2-12
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	8.7 ... 145 Psi
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
okolní teplota	-4 ... 176 °F
délka tlumení	1.57 "
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	2,543 lbf
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	2,712 lbf
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	6.7 oz
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	609 oz
připojení pneumatiky	NPT3/4-14