


Zásuvka MSSD-EB

Číslo dílu: 151687

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Výstup kabelu	úhlový
Upozornění k výstupu kabelu	přemístitelný o 90°
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	11 g
Elektrické připojení	3 piny zásuvka úhlová zásuvka Tvar C podle DIN EN 175301-803 podle DIN EN 61984 čtyřhranný tvar MSEB čtyřhranný tvar MSN2
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 2	šroubovací svorka
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...300 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...250 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	6 A
Proudová zatížitelnost	6 A
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Kabelové šroubení	Pg7
Průměr kabelu	6 mm...8 mm
Přípustný průměr kabelu	7.5 mm
Jmenovitý průřez vodičem	0.75 mm ²
Průřez přírodních vodičů	0.75 mm ²

Parametr	Hodnota
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-45 °C...90 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3
Materiál tělesa	plast
Barva tělesa	černá
Materiál těsnění	NBR