

Zásuvka s kabelem KMEB-1-230AC-2.5

Číslo dílu: 151690

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Hmotnost výrobku	125 g
Elektrické připojení 1	Zásuvka, podle EN 175301-803, tvar C
Elektrické připojení 1, konstrukce	hranat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhl.
Elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu	90°
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	3
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Elektrické připojení 2, připojovací technika	volné konce vodičů
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	3
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Odolnost nárazům napětí	4 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Délka kabelu	2.5 m
Vlastnosti kabelu	standard
Průměr kabelu	5.2 mm
Konstrukce kabelu	3x 0,5 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Stupeň krytí	IP65 podle IEC 60529
Okolní teplota	-20 °C...80 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	PVC
Materiál tělesa	PA66-GF30
Materiál těsnění	NBR

Parametr	Hodnota
Materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, postříbřeno