

Světelné těsnění MEB-LD-230AC

Číslo dílu: 151718

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Indikace spínací polohy	LED
Způsob upevnění	na elektromagnetický ventil středovým šroubem M2,5
Hmotnost výrobku	0.6 g
Elektrické připojení	Tvar C podle DIN EN 175301-803 čtyřhranný tvar MSEB
Jmenovité provozní napětí, AC	230 V
Odolnost nárazům napětí	2.5 kV
Připojení ochranného vodiče	k dispozici
Jmenovitý výkon světelného těsnění	0.33 W
Připustné výkyvy napětí	+/- 10 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-25 °C...85 °C
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Třída znečištění	3
Materiál tělesa	TPE-U(PU)
Barva	průsvitná