

Šroubení L
LJK-1/8-I/I
Číslo dílu: 151784

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	25 g
Upevnění přísavky	G 1/8
Připojení podtlaku (vakua)	G1/8