

Šroubení L LJK-1/4-I/I

Číslo dílu: 151785

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	-0.95 bar...8 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [---]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	50 g
Upevnění přísavky	G 1/4
Připojení podtlaku (vakua)	G1/4