


Přímočarý pohon DGO-12- -P-A-B

Číslo dílu: 15221

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm...1200 mm
Průměr pístu	12 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip unášení	sílově uzavřeno (magnet)
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	2 bar...7 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	68 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	68 N
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	2 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	320 g
Pneumatické připojení	M5
Materiál víka	hliník
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	silně legovaná ocel