


Přímočarý pohon DGO-16- -PPV-A-B

Číslo dílu: 15222

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm...2500 mm
Průměr pístu	16 mm
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Princip unášení	sílově uzavřeno (magnet)
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	1.7 bar...7 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Délka tlumení	14 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	121 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	121 N
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	3 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	620 g
Pneumatické připojení	M5
Materiál víka	hliník
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	silně legovaná ocel