


Přímočarý pohon DGO-1/2"- -P-A-B

Číslo dílu: 15227

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	0.04 in...157 in
Průměr pístu	1/2"
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Vedení	kluzné vedení
Provozní tlak	2 bar...7 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	68 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	68 N
Pneumatické připojení	10-32 UNF-2B