


Přímočarý pohon
DGO-1 5/8"- -PPV-A-B
Číslo dílu: 15232

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	0.04 in...157 in
Průměr pístu	1 5/8"
Tlumení	nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
Vedení	kluzné vedení
Princip unášení	sílově uzavřeno (magnet)
Provozní tlak	1.3 bar...7 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Délka tlumení	23 mm
Pneumatické připojení	1/4 NPT