

Hadice z plastu PAN-8X1,25-SI

Číslo dílu: 152700

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vnější Ø	8 mm
Poloměr ohybu významný pro průtok	43 mm
Vnitřní Ø	5.9 mm
Min. poloměr ohybu	22 mm
Vlastnosti hadice	vhodné do energetických řetězců
Provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Certifikát	TÜV
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Úřad, který vydal certifikát	B 013277 0506 00
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-30 °C...80 °C
Hmotnost výrobku podle délky	0.024 kg/m
Pneumatické připojení	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 8 mm pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm s převlečnou maticí pro nátrubek s vnitřním průměrem 6 mm
Barva	stříbrná
Tvrdost Shore	D 55 +/-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hadice	TPE-A