

Úhlová řadová připojovací deska NAVW-3/8-2-ISO

Číslo dílu: 152790

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 5599-1
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m³, podle ISO 8573-1:2010 [-::2]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	550 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídícího tlaku vzduchu 12/14	G1/8
Připojení pomocného řídícího tlaku 12	G1/8
Připojení pomocného řídícího tlaku 14	G1/8
Připojení řídícího tlaku 12	G1/8
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G3/8
Pneumatické připojení 2	G 3/8
Pneumatické připojení 4	G3/8
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku