

Úhlová řadová připojovací deska NAVW-1/2-3-ISO

Číslo dílu: 152791

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Montážní poloha	libovoln.
Odpovídá normám	ISO 5599-1
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m ³ , podle ISO 8573-1:2010 [-:-:2]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	1020 g
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídicího tlaku vzduchu 12/14	G1/8
Připojení pomocného řídicího tlaku 12	G1/8
Připojení pomocného řídicího tlaku 14	G1/8
Připojení řídicího tlaku 12	G1/8
Připojení řídicího tlaku vzduchu 14	G1/8
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Pneumatické připojení 4	G1/2
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku