

Úhlová řadová připojovací deska NAVW-3/8-NPT-2

Číslo dílu: 152793

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Šířka	135 mm
Montážní poloha	libovoln.
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	esterový olej < 0,1mg/m³, podle ISO 8573-1:2010 [::-2]
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...80 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Způsob upevnění připojovací desky	s průchozí dírou
Způsob upevnění	s průchozí dírou
Připojení řídícího tlaku vzduchu 12/14	1/8 NPT
Připojení pomocného řídícího tlaku 12	NPT 1/8
Připojení pomocného řídícího tlaku 14	NPT 1/8
Připojení řídícího tlaku 12	NPT1/8
Připojení řídícího tlaku vzduchu 14	NPT1/8
Připojení pneumatiky 1	NPT3/8
Pneumatické připojení 2	NPT3/8
Pneumatické připojení 4	NPT3/8
Materiál připojovací desky	tlakový odlitek z hliníku