

Odpouštění kondenzátu WA-2

Číslo dílu: 152810

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	mechanick.
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	externí mechanický, plně automatický
Měřená veličina	stav naplnění
Funkce ventilu	2/2, v klidu otevřen, monostabilní
Provozní tlak	1.5 bar...14 bar
Provozní médium	voda
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	0 °C...50 °C
Okolní teplota	0 °C...50 °C
Hmotnost výrobku	92 g
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení odpouštění kondenzátu	PK-4
Pneumatické připojení	M9
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku