


Paralelní sada EAMM-U-110-D60-60H-120-S1

Číslo dílu: 1530621

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	110
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	5000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	799 kg.mm ²
Moment při chodu naprázdno	0.3 Nm
Přenositelný krouticí moment	25 Nm
Hmotnost výrobku	5270 g
Kód rozhraní ovladače	D60B
Kód rozhraní motoru In	60H
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS