

# Nástrčné připojení

## QSM-6-4

Číslo dílu: 153327

FESTO



## Technické údaje

| Parametr                               | Hodnota                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Velikost                               | Mini                                                                |
| Jmenovitá světlost                     | 2.7 mm                                                              |
| Montážní poloha                        | libovoln.                                                           |
| Tvar                                   | přímý tvar                                                          |
| Velikost balení                        | 10                                                                  |
| Konstrukce                             | Princip push-pull                                                   |
| Provozní tlak v celém rozsahu teplot   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Provozní tlak závislý na teplotě       | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Provozní médium                        | stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu | je možný mazaný provoz                                              |
| Třída odolnosti korozi KBK             | 1 - nízké nároky na odolnost korozi                                 |
| Shoda s LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Okolní teplota                         | -10 °C...80 °C                                                      |
| Hmotnost výrobku                       | 3 g                                                                 |
| Připojení pneumatiky 1                 | pro hadici s vnějším Ø 6 mm                                         |
| Pneumatické připojení 2                | pro hadici s vnějším Ø 4 mm                                         |
| Barva uvolňovacího kroužku             | modrá                                                               |
| Upozornění k materiálu                 | v souladu s RoHS                                                    |
| Materiál tělesa                        | PBT                                                                 |
| Materiál uvolňovacího kroužku          | POM                                                                 |
| Materiál těsnění hadice                | NBR                                                                 |
| Materiál segmentu pro upnutí hadice    | silně legovaná ocel, nerezová                                       |