


Manometr MA-15-10-QS-4

Číslo dílu: 153383

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Rozsah zobrazení	0 bar...10 bar
Jmenovitá velikost manometru	15
Konstrukce	Rohrfederův manometer bez měřidla
Způsob upevnění	montáž do vedení
Provozní médium	netečné plyny neutrální kapaliny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	žádný acetylén žádný kyslík
Provozní tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Faktor střídavého zatížení	0.66
Třída přesnosti měření	5
Stupeň krytí	IP53
Teplota média	-20 °C...60 °C
Okolní teplota	-20 °C...60 °C
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Poloha připojení	na zadní straně uprostřed
Pneumatické připojení	QS-4
Materiály ve styku s médiem	mosaz
Materiál závitového čepu	mosaz
Materiál tělesa	ocel
Materiál průhledového skla	PC
Barva tělesa	černá
Hmotnost výrobku	10 g
Stupnice	jednoduchá stupnice bar (vnější)