

Zpětný ventil HB-1/8-QS-6

Číslo dílu: 153449

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	funkce zpětného odvětrání
Připojení pneumatiky 1	QS-6
Pneumatické připojení 2	R 1/8
Způsob upevnění	lze našroubovat
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	335 l/min
Provozní tlak	-1 bar...10 bar
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	mosaz, poniklováno
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:·:·]
Min. diferenciální tlak otevření	0.1 bar
Min. tlaková diference, sevření	0.2 bar
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	11 g
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS