

Uzavírací ventil HE-3-1/2-QS-12

Číslo dílu: 153482

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce ventilu	3/2, bistabilní
Výběr přídavné funkce	s funkcí odvětrání
Připojení pneumatiky 1	R1/2
Pneumatické připojení 2	QS-12
Druh ovládání	ruční
Způsob upevnění	přímé upevnění průchozí dírou Přímé upevnění přes závit volitelně:
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	834.3 l/min
Jmenovitá světllost	4.7 mm
Provozní tlak	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	zesílený PTB
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkce odvětrání	nelze škrtit
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	pístové šoupátko
Způsob řízení	přím.
Směr proudění	není reverzibilní
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Třída čistého prostoru	Třída 4 podle ISO 14644-1
Teplota média	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	86 g
Pneumatické připojení 3	nesvedeno
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR