


Diferenciální redukční ventil LRL-1/4-QS-10

Číslo dílu: 153506

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Funkce regulátoru	konstantní rozdíl tlaků se zpětným odvětráním
Připojení pneumatiky 1	G1/4
Pneumatické připojení 2	QS-10
Způsob upevnění	lze našroubovat
Jmenovitý průtok při otevření	269 l/min
Rozsah regulace tlaku	2 bar...6 bar
Vstupní tlak 1 MPa	0 MPa...0.9 MPa
Vstupní tlak 1	0 bar...9 bar
Vstupní tlak 1 psi	0 psi...130.5 psi
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Materiál tělesa	zesílený PTB
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zabezpečení ovládání	Kontrování
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	přímo řízený pístový regulační ventil s průchozím napájením tlakem
Jmenovitý průtok při uzavření	262 l/min
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku	42 g
Materiál závitového čepu	mosaz, poniklováno
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění závitu	PTFE