

Nástrčná dutinka QSH-1/2-U

Číslo dílu: 153822

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	standard
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	1
Konstrukce	Princip push-pull
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Námořní klasifikace	viz. certifikát
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	je možný mazaný provoz
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	3 g
Připojení pneumatiky 1	nástrčná dutinka Ø 1/2"
Pneumatické připojení 2	nástrčná dutinka Ø 1/2"
Okolní teplota, °F	14 °F...140 °F
Barva uvolňovacího kroužku	šedá
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	PBT