


Kyvný pohon DRRD-35-180-FH-Y9A

Číslo dílu: 1547102

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	35
Úhel tlumení	85 stupeň
rozsah nastavení úhlu kyvu v každé koncové poloze	+10 / -190 stupňů
Úhel kyvu	180 stupeň
Tlumení	vnitřní hydraulické tlumení, normální
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	ozubená tyč / pastorek
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Princip činnosti	dvojčinný
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretický krouticí moment při 6 barech	15.8 Nm
Přípustný moment setrvačnosti	1.5 kg.m ²
Hmotnost výrobku	4784 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou s vnitřním závitem volitelně:
Pneumatické připojení	G1/8
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál hnací hřídele	zušlechtěná ocel
Materiál víka	hliník eloxováno
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	tvárná slitina hliníku hladce eloxovaný