

Držák čidel
DASI-Q11-40-A-SR
Číslo dílu: 1548054

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	40
Tvar	do drážky T
Pro ø pístu	Ø 40
Konstrukce	Lišta pro čidla
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	62 g
Způsob upevnění	upevněno do drážky T s průchozí dírou a šroubem s kameny do drážky
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubů	ocel pozinkováno