

Spínací lišta
DASI-Q11-35/40-A-SL
Číslo dílu: 1548155

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	35 40
Tvar	do drážky T
Pro ø pístu	Ø 35 Ø 40
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	8 g
Způsob upevnění	upevněno do drážky T se závitovým kolíkem s vnitřním závitem
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál šroubů	ocel pozinkováno