

Šroubení s nátrubkem N-3/4-P-13-MS

Číslo dílu: 15637

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	11 mm
Druh těsnění na závitovém čepu	těsnicí kroužek
Montážní poloha	libovoln.
Tvar	přímý tvar
Velikost balení	1
Provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 bar...16 bar
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Max. utahovací moment	40 Nm
Hmotnost výrobku	94 g
Připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/4
Pneumatické připojení 2	pro hadice s vnitřním průměrem 13 mm
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál tělesa	mosaz