

Brzda DADL-EL-Q11-25

Číslo dílu: 1568183

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	25
Rozsah nastavení úhlu kyvu	60 stupeň...200 stupeň
Konstrukce	píst Pístnice
Snímání poloh	pro přibližovací čidlo
Provozní tlak	0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	370 g
Způsob upevnění	s průchozím otvorem a středicí dutinkou
Pneumatické připojení	M5
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál upevnění	hliník eloxován
Materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
Materiál tělesa	hliník tvrdě eloxovaný
Materiál víka skříně	hliník eloxováno
Materiál ložiska	plast
Materiál kotouče	hliník eloxováno
Materiál šroubů	ocel pozinkováno
Princip činnosti	jednočinn. tažný