


Přímočarý pohon

DDLI-63- -

Číslo dílu: 1572299

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	100 mm...2000 mm
Průměr pístu	63 mm
Tlumení	pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	S integrovaným odměřováním polohy
Provozní tlak	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Princip činnosti	dvojčinný
Certifikát	RCM Mark
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMV podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro EMC podle předpisů UK RoHS
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vzad	1870 N
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	1870 N
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Pneumatické připojení	G3/8
Materiál víka	tvárná slitina hliníku
Materiál těsnění	NBR TPE-U (PU)