

# Paralelní sada EAMM-U-60-D32-40G-91-S1

Číslo dílu: 1577346

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	60
Montážní poloha	libovoln.
Převodový poměr	1:1
Max. otáčky	6000 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP65
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	26.7 kg.mm <sup>2</sup>
Moment při chodu naprázdno	0.07 Nm
Přenositelný krouticí moment	3 Nm
Hmotnost výrobku	1140 g
Kód rozhraní ovladače	D32B
Kód rozhraní motoru In	40G
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS