

Odpouštění kondenzátu WA-1-B

Číslo dílu: 158497

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Druh ovládání	mechanick.
Montážní poloha	svisle +/- 10°
Pomocné ruční ovládání	tlačítkem
Odpouštění kondenzátu	automaticky
Konstrukce	externí mechanický, plně automatický
Měřená veličina	stav naplnění
Funkce ventilu	2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Provozní tlak	4 bar...16 bar
Provozní médium	voda
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Teplota média	0 °C...60 °C
Okolní teplota	0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	210 g
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení odpouštění kondenzátu	G1/4
Pneumatické připojení	M9
Materiál tělesa	mosaz PA