

Kruhový válec EG-4-5-PK-2

Číslo dílu: 15885

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	5 mm
Průměr pístu	4 mm
Tlumení	bez tlumení
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	bez
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	3.5 bar...7 bar
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	5 N
Teoretická min. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	1.3 N
Teoretická max. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	2.5 N
Hmotnost výrobku	4 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Pneumatické připojení	PK-2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	silně legovaná ocel
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel
Materiál trubky válce	mosaz, poniklováno