


Vakuový filtr VAF-PK-4

Číslo dílu: 15889

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá světlost	3 mm
Montážní poloha	libovoln.
Jemnost filtru	50 µm
Provozní tlak	-0.95 bar...0 bar
Upozornění k provoznímu tlaku	používat jen v otevřeném vakuovém systému
Průtok při podtlaku = -0,75 baru	70 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnost pro výrobu lithium-iontových baterií	Výrobek odpovídá interní definici výrobku společnosti Festo pro použití při výrobě baterií: Z použití jsou vyloučeny kovy s více než 1% hmotnostním podílem mědi, zinku nebo niklu. Výjimku tvoří nikl v oceli, chemicky poniklované povrchy, plošné spoje, kabely, elektrické konektory a cívky
Okolní teplota	0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku	6 g
Způsob upevnění	montáž do vedení
Pneumatické připojení	PK-4 s převlečnou maticí
Materiál převlečné matice	POM
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál filtru	tkanina PA
Materiál tělesa	PA
Lze použít vyfukovací impuls	8 bar