

Kruhový válec EG-6-10-PK-3

Číslo dílu: 15892

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Zdvih	10 mm
Průměr pístu	6 mm
Tlumení	jednostranný nelze nastavit
Montážní poloha	libovoln.
Konstrukce	píst Pístnice trubka válce
Snímání poloh	bez
Varianty	jednostranná pístnice
Provozní tlak	3 bar...7 bar
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	5 °C...60 °C
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed	11.8 N
Teoretická min. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	3.1 N
Teoretická max. síla pružiny pro návrat do zákl. pol.	5.2 N
Hmotnost výrobku	20 g
Způsob upevnění	kontramaticí
Pneumatické připojení	PK-3
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál víka	silně legovaná ocel
Materiál těsnění	NBR
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel