


# Osová sada EAMM-A-D80-100A

Číslo dílu: 1589665

FESTO



## Technické údaje

Parametr	Hodnota
Jmenovitá délka	92 mm
Montážní poloha	libovoln.
Max. otáčky	5500 1/min
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovací teplota	-25 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
Stupeň krytí	IP40
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Moment setrvačnosti	128 kg.mm <sup>2</sup>
Přenositelný krouticí moment	60 Nm
Hmotnost výrobku	2030 g
Kód rozhraní ovladače	D80
Kód rozhraní motoru In	100A
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS