


Tlakový spínač PEV-1/4-A-SW27

Číslo dílu: 159259

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Měřená veličina	relativní tlak
Metoda měření	pneumaticko-elektrický převodník tlaku
Rozsah měření tlaku	1 bar...10 bar
Provozní tlak	1 bar...10 bar
Provozní médium	Stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-20 °C...80 °C
Okolní teplota	-20 °C...100 °C
Funkce spínacího prvku	přepínací kontakt
Max. frekvence spínání	3 Hz
Max. napětí spínacího výstupu, AC	250 V
Max. napětí spínacího výstupu DC	250 V
Max. výstupní proud	4000 mA
Rozsah provozního napětí, DC	12 V...250 V
Elektrické připojení	4 vodiče konektor
Způsob upevnění	lze našroubovat
Montážní poloha	libovoln.
Pneumatické připojení	G1/4
Hmotnost výrobku	138 g
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál membrány	NBR
Rozsah nastavení prahových hodnot	1 bar...10 bar
Stupeň krytí	IP65
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L