

Maznice LOE-1/2-D-MIDI

Číslo dílu: 159587

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	Midi
Řada	D
Montážní poloha	svisle +/- 5°
Konstrukce	Proporcionální standardní maznice vytvářející olejovou mlhu
Max. plnicí množství oleje	110 cm ³
Ochrana nádoby	kovový ochranný koš
Provozní tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Minimální průtok pro funkci maznice	8 l/min
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)	6100 l/min
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] netečné plyny
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	provoz s přimazáváním není možný
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovací teplota	-10 °C...60 °C
Třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch dle ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertní plyny
Teplota média	-10 °C...60 °C
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Hmotnost výrobku	630 g
Způsob upevnění	s příslušenstvím
Připojení pneumatiky 1	G1/2
Pneumatické připojení 2	G 1/2
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál nádoby	PC