

válec se dvěma písty DPZ-32-10-P-A-S20

č. dílu: 159930

FESTO

s dvěma paralelními pístnicemi, pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	32 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
varianty	průchozí dutá pístnice
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojitý
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.5 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	724 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	724 N
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tvárění
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel