


axiální konstrukční sada EAMM-A-D80-140A-S1

č. dílu: 1600674
výběhový výrobek

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
přenositelný krouticí moment	60 Nm
hmotnost výrobku	2,920 g
kód rozhraní pohonu	D80B
kód rozhraní pro vstup motoru	140A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS