


Tlumič nárazu YSR-32-60-C

Číslo dílu: 160274

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	32
Zdvih	60 mm
Tlumení	samočinně nastavitelné
Montážní poloha	libovoln.
Snímání poloh	bez
Max. rychlost nárazu	3 m/s
Doba pro návrat do zákl. stavu při pokojové teplotě	0.5 s
Doba návratu do zákl. pol. při pokojové teplotě	1 s
Princip činnosti	tlačný jednočinn.
Třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Okolní teplota	-10 °C...80 °C
Délka tlumení	60 mm
Max. síla nárazu	6000 N
Max. absorpce energie na zdvih	380 J
Max. absorpce energie za hodinu	220000 J
Max. zbytková energie	2 J
Síla na návrat do základ. pol.	20 N
min. zasouvací síla	160 N
Hmotnost výrobku	1220 g
rozsah hmotnosti	400 kg
Způsob upevnění	kontramaticí
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál těsnění	NBR
Materiál tělesa	ocel, pozinkováno
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel